



KM17E

Barr. parafuso terra 1x25+ 8x16+8x10**Características técnicas****Dimensões**

Largura	5 mm
Profundidade	121 mm

Intensidade de corrente

Corrente nominal	60 A
------------------	------

Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim