



UK240482

Goulotte acier 48 x 240 pour sol béton

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	48 mm
Largeur	240 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	11520 - 11520 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	46
---	----

Équipement

Couvercle détachable	Oui
Nombre de compartiments	2 - 2

Installation, montage

Système d'installation pour montage au sol	Couvert d'une chape
--	---------------------

Matières

Matière	Acier
Traitement	Galvanisé

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une petite surface	1,5 kN
---	--------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

