



UK240482

## Vloergoot verzonken 2-compartimenten 240x48mm staal

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Hoogte          | 48 mm                         |
| Breedte         | 240 mm                        |
| Lengte          | 2000 mm                       |
| Binnendoorsnede | 11520 - 11520 mm <sup>2</sup> |

#### Capaciteit

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 46 |
|------------------------------------------------------------|----|

#### Uitrusting

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Afneembaar deksel     | Ja    |
| Aantal compartimenten | 2 - 2 |

#### Installatie, montage

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Vloerinstallatiesysteem montage op | Verzonken (gesloten) |
|------------------------------------|----------------------|

#### Materiaal

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Materiaal              | Staal          |
| Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerd |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak | 1,5 kN |
|--------------------------------------------------------|--------|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

