



UK240483

**Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x48mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Höhe                        | 48 mm                         |
| Breite                      | 240 mm                        |
| Länge                       | 2000 mm                       |
| Lichter innerer Querschnitt | 11520 - 11520 mm <sup>2</sup> |

**Kapazität**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 45 |
|---------------------------------------------------------|----|

**Ausstattung**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Abnehmbare Abdeckung | Ja    |
| Kammeranzahl         | 3 - 3 |

**Installation, Montage**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Bodeninstallationssystem Montage auf | Estrichüberdeckt |
|--------------------------------------|------------------|

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Verzinkt |

**Einsatzbedingungen**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 1,5 kN |
|--------------------------------------|--------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

