



WH23588304Q



**kallysto apparent complet: Prise type 23 avec affichage d'état Anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

16 A

**Tension**

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Anthracite

Code RAL

7024

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

88 mm

Largeur

88 mm

Profondeur

54 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

0 mm

**Raccordement**

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage

En saillie

**Connectivité**

Type de montage

Fixation par vis

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 23

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Capacité**

Nombre de modules

1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK

IK04

Indice de protection IP

IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Oui

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Housse

Boîtier complet

Protection

Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

# Fiche technique du produit

WH23588304Q

---

## Convient pour

kallysto montage en saillie

---

## Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui