



LFF4006039011

Vanjski ugao, bezhalogeni, LF/LFF 40x60mm, crna

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	40 mm
Širina	57 mm

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	83 - 97
--------------	---------

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Grafitna crna
RAL kod	9011

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

Pogodno za

LF 40x60	
----------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da