



WH23588307Q



#### **kallysto AP komplett: Steckdose Typ 23 mit Statusanzeige Beige**

##### **Technische Eigenschaften**

###### **Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

###### **Spannung**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

###### **Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### **Werkstoff**

Farbe	Beige
RAL Nummer	1015
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

###### **Abmessungen**

Höhe	88 mm
Breite	88 mm
Tiefe	54 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

###### **Anschluss**

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

###### **Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

###### **Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

###### **Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

###### **Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### **Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

###### **Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK04
Schutzart IP	IP20

###### **Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Ja

###### **Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Komplettgehäuse
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

**Geeignet für**  
kallysto Aufputz

**Nachhaltigkeit**  
RoHS-konform Ja