



WH36592200A

robusto humide avec clapet IP21: T15 avec bornes à vis pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Tension

Tension nominale

400 - 400 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Blanc de sécurité

Code RAL

9003

Finition

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

86 mm

Largeur

86 mm

Profondeur

45 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

36 mm

Profondeur de montage

31 mm

Raccordement

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage

Encastré

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Type de montage

Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 15

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Cache, porte

Type de couvercle

Couvercle rabattable à fermeture automatique

Capacité

Nombre de modules

1

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK07

Indice de protection IP

IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

Textes

Inscription

Sans inscription

Housse

Obturateur centrale

Textes

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Convient pour

robusto encastré / robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----