



WH36592203C

robusto UP Feucht Gr.1 komplett: T15/Schraubklem. mit IP21-Klappdeckel/Grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36 mm
Einbautiefe	31 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm ²
-------------------	---------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 15
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Vollplatte

Texte	
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für
robusto Unterputz

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja