



WH36592203C

robusto humide ENC Gr.1 compl.: Type 15 avec bornes à vis avec clapet IP21 Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	45 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm
Profondeur de montage	31 mm

Raccordement

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²
-----------------------	---------------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 15
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	----------------------------------------------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine

Textes

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Convient pour

robusto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui