



FB24SN

Brandschutz-Standschrank, univers, 90min, 2068x1168x396mm, IP43

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	2068 mm
Breite	1168 mm
Tiefe	396 mm
Materialdicke Seitenwand	20 mm

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	E90
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Lackiert

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
---------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja