



TJA510



IK04

IP20



Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module

6

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25 - 70 °C

Abmessungen

Höhe

90 mm

Breite

106 mm

Tiefe

67 mm

Werkstoff

Werkstoff

Kunststoff

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation

2Draht

Konnektivität

Kommunikationsprotokoll

LAN

Funktionen

Funktion

Wandeln