



TJA510



IK04

IP20



Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 6

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Lager-/Transporttemperatur -25 - 70 °C

Abmessungen

Höhe 90 mm

Breite 106 mm

Tiefe 67 mm

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation 2Draht

Anschlussmöglichkeiten

Kommunikationsprotokoll LAN

Funktionen

Funktion Wandeln