




TJA560

IP20



IoT Controller

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server	Ja
------------	----

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	6
-----------------------------	---

Texte

Beschriftung	Großes Beschriftungsfeld
Montageart	Zur Installation in die Unterverteilung
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen