




TJA560

IP20



## IoT Controller

### Technische Eigenschaften

#### Ausstattung

|            |    |
|------------|----|
| Web server | Ja |
|------------|----|

#### Spannung

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung          | 24 - 24 V |
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V |

#### Einstellungen

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS<br>easy |
|-----------------------------|-------------|

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
|--------------------|-----------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                 |    |
|-----------------|----|
| Mit LED Anzeige | Ja |
|-----------------|----|

#### Abmessungen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Breite in Teilungseinheiten | 6 |
|-----------------------------|---|

#### Texte

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Beschriftung           | Großes Beschriftungsfeld                |
| Montageart             | Zur Installation in die Unterverteilung |
| Steckverbinder/Buchsen | Mit 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig  |
| Anschlussart           | Mit quickconnect-Steckklemmen           |