



FZ634A

Sockel H100xB1050xD275 för FR/FS

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	100 mm
Bredd	1050 mm
Djup	275 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Anslutning

Typ av montering	Skruvfäste i metall
------------------	---------------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

Material

Färg	Kolsvart
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja