



FG21WE

**Anreihstandverteiler IP41 350x2000x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	2000 mm
Breite	350 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schliessungstyp	Doppelbartverschluss 3 mm
Stossfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2

**Installation, Montage**

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

**Abbildungen | Zeichnungen**

