



FG21WE

Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x400

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	2000 mm
Šířka	350 mm
Hloubka	400 mm
Tloušťka bočnice	2 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP41
Třída izolace	Třída izolace
Typ uzamčení	Uzávěr doppelbart 3 mm
Mechanická odolnost IK	IK10

Vybavení

Počet polí v šířce	1
Počet otvorů v desce příruby	2

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na podlahu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matná

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1600 A
-----------------	--------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

