



HR502

Aardlekrelais 300 mA vast

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale aardlekstroom I_{dn}	300 mA
Torroiden: Toegestane overbelasting	30 kA/100 ms

Uitrusting

Met aardlekschakelaar	Ja
-----------------------	----

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

Instellingen

Vertraging aardlekbeveiliging	0 s
Instelbare tijdvertraging	Nee

Afmetingen

Maximale verbindingsafstand tussen ontvanger en zender	25 m en 50 m busklemmen
--	-------------------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja