



HR502

Aardlekrelais 300 mA vast

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale aardlekstroom $I_{\Delta n}$	300 mA
Toroïde's: Toegestane overbelasting	30 kA/100 ms

Samenstelling

Met aardlekringkern	Ja
---------------------	----

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

Instellingen

Vertraging aardlekbeveiliging	0 s
Instelbare tijdvertraging	Nee

Afmetingen

Maximale kabellengte tussen ontvanger en zender/signaalgever	25 m en 50 m twisted pair
--	---------------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja