



HR500

### Relais différentiel type A 0.03A déclenchement instantané sensibilité fixe

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant différentiel assigné $I_{dn}$	30 mA
Toroides : Surcharge autorisée	30 kA/100 ms.

##### Équipement

Protection différentielle nécessitant des tores	Oui
---	-----

##### Sécurité

Type de protection différentielle	A
-----------------------------------	---

##### Réglages

Temporisation de la protection différentiel	0 s
Temporisation réglable	Non

##### Dimensions

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur	paire torsadée de 25 m et 50 m.
---	---------------------------------

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui