



HR500

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 30mA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα διαρροής I_{dn}	30 mA
Τοροειδές: Επιτρεπόμενη υπερφόρτωση	30 kA/100 ms

Εξοπλισμός

Με τοροειδές διαρροή γείωσης	Ναι
------------------------------	-----

Ασφάλεια

Τύπος διαφορικής προστασίας	A
-----------------------------	---

Ρυθμίσεις

Χρόνος καθυστέρησης διαφορικής προστασίας	0 s
Ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση	Όχι

Διαστάσεις

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού	25 m και 50 m συνεστραμμένο ζεύγος
---	------------------------------------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι