




FB8013067030

#### Topo FB 80130

#### Características técnicas

##### Dimensões

|         |        |
|---------|--------|
| Altura  | 82 mm  |
| Largura | 130 mm |

##### Materiais

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Material   | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) |
| Tratamento | Sem tratamento                         |
| Cor        | Cinza pedra                            |
| Código RAL | 7030                                   |

##### Segurança

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Resistência ao impacto IK | IK07 |
| Índice de proteção IP     | IP20 |

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 60 °C |
|------------------------------|------------|

##### Equipamento

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Com película protetora | Não |
|------------------------|-----|

##### Configuração

|              |     |
|--------------|-----|
| Sobreposição | Não |
|--------------|-----|

##### Conetividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

##### Adequado para

FB 80x130

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |