



LF6023107030

#### Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x230mm steingrau

##### Technische Eigenschaften

###### Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	230 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	11320 - 11320 mm <sup>2</sup>

###### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	72
---	----

###### Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau

###### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

###### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

###### Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

###### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	1
Kammeranzahl	2 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhaltekammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein