



LF6023107030

### Installationskanal grå

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	60 mm
Bredd	230 mm
Längd	2000 mm
Inre area	11320 - 11320 mm <sup>2</sup>

##### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	72
---	----

##### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	7030
Färg	Grå (stenfärgad)

##### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

##### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

##### Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

##### Utrustning

Antal partitioner	1
Antal fack	2 - 2
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej