

Summenstromwandler BGSS2 2x5/5A 5VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse

1

Leistung

Leistung

5 VA

Abmessungen

Höhe

90 mm

Breite

65 mm

Tiefe

62 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp

Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-40 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 40 °C

Sicherheit

Schutzart IP

IP10

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

5 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja