

Summenstromwandler BGSS2 2x5/5A 5VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Leistung

Leistung	5 VA
----------	------

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	65 mm
Tiefe	62 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Bemessungs-Stehwechselfspannung (Effektivwert)	3000 V
Max. Betriebsspannung	720 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 40 °C

Sicherheit

Schutzart IP	IP10
Isolierstoffklasse	F

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	5 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Nennstrom	5 A
Thermischer Bemessungsdauerstrom	1,2*I <sub>pr</sub>
Dynamischer Grenzstrom	2,5*I <sub>th</sub>
Überspannungsbegrenzungsfaktor	FS 5

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja