

Transformateur de Courant sommateur BGSS2 2x5/5A 5VA Classe 1

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

Classe de précision	1
---------------------	---

**Puissance**

Puissance	5 VA
-----------	------

**Dimensions**

Hauteur	90 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	62 mm

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Tension**

Tension nominale de tenue à la fréquence de puissance (r.m.s)	3000 V
Tension maxi d'utilisation	720 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-40 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 40 °C

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP10
Classe d'isolation	F

**Courant électrique**

Courant Max au primaire	5 A
Courant Max au secondaire	5 A
Courant assigné nominal	5 A
Courant nominal thermique continu	1,2*Ipr
Courant limite dynamique	2,5*Ith
Facteur de limite de surintensité	FS 5

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui