



FZ635

Golvsocklar h 100mm, djup 275mm för skåpsbredd 1300mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1300 mm
Bredd	100 mm
Djup	292 mm

Utrustning

Antal sektioner i bredd	5
Skåpssockel	Sockel komplett

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

Material

Färg	Ljusgrå
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål