



20448982



Temperaturregler, Schließer, m. Zentralstück, zeitgest. S.1/B.3/B.7 weiß, glänz.

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur 10 - 40 °C

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	42 mm

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V AC

Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom 10 A

Werkstoff

Farbe Weiß

Leistung

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 1,20 W

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse IV (2%)

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja