



WH25340605C

kallysto.line UP komplett: DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Werkstoff Duroplast

Abmessungen

Einbautiefe 12 mm

Höhe 92 mm

Breite 92 mm

Tiefe 45.4 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

Texte

Dimmprinzip Phasenanschnitt

Anschlussart Mit Steckklemme

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

Ausstattung

Nebenstelleneingang Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja