



WH25340605C

kallysto.line ENC compl.: Variat. rotatif à c. de phase asc. 250W/LED 85W/Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Matière Duroplast

Dimensions

Profondeur de montage 12 mm

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 45.4 mm

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Textes

Principe de variation Coupure de phase montante

Type de raccordement Avec borne enfichable

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Equipement

Entrée de poste secondaire Non

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui