



B02588



**Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 100x80 G**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Altezza                  | 80 mm   |
| Larghezza                | 100 mm  |
| Lunghezza                | 2000 mm |
| Larghezza della feritoia | 4 mm    |
| Larghezza slot           | 6 mm    |

**Equipaggiamento**

|                        |    |
|------------------------|----|
| coperchio in dotazione | Si |
|------------------------|----|

**Materiali**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Materiale | Polivinilcloruro (PVC) |
|-----------|------------------------|

**Funzioni**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Autoestinguente | Si |
|-----------------|----|

**Normative**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Classe di infiammabilità secondo UL94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

**Materiali**

|            |        |
|------------|--------|
| Colore     | Grigio |
| Codice RAL | 7030   |

**Architettura**

|            |    |
|------------|----|
| Flessibile | No |
|------------|----|

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|

**Illustrazioni | Disegni**

