



LF4004059016

Angle plat pour goulotte LF 40x40mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	40 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Réglages

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

Matière

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Adapté à

LFF 40x40	
-----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui