




85655188



IP20



KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, solarni, quicklink, S.1/B.3/B.7, pb mat

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije quicklink

Napon

Radni napon 3 - 3 V

Oprema

Broj kanala 2

Radni ciklus odašiljača 1 %

Povezivost

Radio protokol KNX Radio

Kategorija prijemnika 2

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Dimenzije

Visina montaže/sklapanja 14 mm

Materijali

Boja Polarna bijela

Materijal Termoplastika

Tekst

Funkcija Easy dodatne funkcije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole
Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

Napon Napajanje preko solarnih ćelija

Način instalacije Za montažu na ravnu površinu i proširenje kombinacija

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da