

Transformateur de Courant sommateur BGSS2 2x5/5A 15VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

1

Puissance

Puissance

15 VA

Dimensions

Hauteur

90 mm

Largeur

65 mm

Profondeur

62 mm

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement

3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 40 °C

Température de stockage/transport

-40 - 40 °C

Sécurité

Indice de protection IP

IP10

Courant électrique

Courant Max au primaire

5 A

Courant Max au secondaire

5 A

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui