



HA312S

Huvudbrytare 3-pol 63A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63 A
Märkkorttidsström Icw IEC 60947	1,50 kA
Acceptabel märkdriftström vid AC21	63 A
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A	63 A
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B	63 A
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A	63 A
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	63 A
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A	63 A
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B	63 A

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Roterande
Enhetens konstruktionstyp	Fast
Antal poler	3P

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Anslutning

Area solid ledare	35 mm ²
Area flexibel ledare	35 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	800 V
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	8000 V
Märkdriftspänning U _e	380 - 415 V

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	25 W
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	41000 W
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC23	28000 W

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Funktioner

Är backbrytare	Nej
Utförande som nödstopsinstallation	Nej
Utförande som huvudbrytare	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare	Ja
Utförande som kompakt frånskiljare	Ja

Utrustning

Motordrift valbar	Nej
Antal växlande hjälpkontakter	0
Antal öppnande hjälpkontakter	0
Antal slutande hjälpkontakter	0

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	4 - 4 Nm
-----------------------------	----------

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------
