



WH25340604C

kallysto.line ENC compl.: Variat. rotatif à c. de phase asc. 250W/LED 85W/Anthr.

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension de service 230 - 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Matière Duroplast

##### Dimensions

Profondeur de montage 12 mm

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 45.4 mm

##### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

##### Textes

Principe de variation Coupure de phase montante

Type de raccordement Avec borne enfichable

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

##### Equipement

Entrée de poste secondaire Non

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui