




TJA665



Konfigurationsserver KNX easy

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server	Ja
------------	----

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Anschlussmöglichkeiten

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Mehrfach-Schnittstellen
---	-------------------------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	easy
-----------------------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Breite	105 mm
Abmessungen	90 x 105 mm
Tiefe	65 mm
Breite in Teilungseinheiten	6

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	DRA (DIN-rail Adapter)
-----------------------	------------------------

Texte

Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld
Spannung	Spannungsversorgung über PoE oder 24 VDC
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----