



WH11585400A

**basico: Prise type 23 avec bornes à vis avec face pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

16 A

**Tension**

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Blanc

Code RAL

9010

Finition

Brillant

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

52 mm

Largeur

58 mm

Profondeur

44.5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

37 mm

Profondeur de montage

7.5 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise

Norme suisse type 23

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage

Encastré

**Connectivité**

Type de connection / prise

Borne à vis

Type de montage

Fixation par vis

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 23

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Capacité**

Nombre de modules

1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Housse

Obturateur centrale

# Fiche technique du produit

WH11585400A

---

## Textes

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis

## Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----