



WH23588300Q



**kallysto AP komplett: Steckdose Typ 23 mit Statusanzeige Ultraweiss**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Ultraweiss  
RAL Nummer 9016  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Duroplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 88 mm  
Breite 88 mm  
Tiefe 54 mm  
Anzahl Einheiten 1  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 23  
Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz  
Einbau-/Anschlussort Horizontal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckanschluss  
Federzug-Anschluss  
Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23  
Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Nein  
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja  
Mit Signallampe Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein  
Stoßfestigkeit IK IK04  
Schutzart IP IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein  
Mit Funktionsbeleuchtung Ja

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Abdeckung Komplettgehäuse

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Typ Apparat Gr. I

**Geeignet für**

kallysto Aufputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja