



WH23588300Q



kallysto apparent complet: Prise type 23 avec affichage d'état Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Ultra blanc

Code RAL

9016

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

88 mm

Largeur

88 mm

Profondeur

54 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

0 mm

Raccordement

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage

En saillie

Connectivité

Type de montage

Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 23

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

1

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK04

Indice de protection IP

IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Oui

Textes

Inscription

Sans inscription

Housse

Boîtier complet

Protection

Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui