



WH23588300Q



**kallysto apparent complet: Prise type 23 avec affichage d'état Ultra Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 54 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage En saillie

Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

Raccordement à fiche

Raccordement à ressort de traction

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Oui

---

**Identification**

Avec inscription Non

---

**Textes**

Housse Boîtier complet

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Type Appareil gr. I

---

**Convient pour**

kallysto montage en saillie

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui

---