



47596096

Розетка з з/к 2X, зах.контактів, цільна, антрацит 16A/250B Q.3

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Антрацит
Код RAL	7016
Обробка поверхні	Оксамитовий
Матеріал	Дюропласт
Обробка	Покриті лаком

Розміри

Висота	120 mm
Ширина	80 mm
Глибина	42 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	31 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
Положення для монтажу/підключення	Високий

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Ні
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Емність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Безпека

З посиленим захистом від контакту	Так
Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Тексти

Накладка	Суцільна кришка
Захист	Покращений захист контактів

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так
