



47596099

Розетка з з/к 2X, зах.контактів, цільна, пол.білизна, 16A/250В Q.3

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга 250 V

Електричний струм

Номинальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Дюропласт

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 120 mm

Ширина 80 mm

Глибина 42 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Положення для монтажу/підключення Високий

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 2

Безпека

З посиленим захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка Суцільна кришка

Захист Покращений захист контактів

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так
