



WH25340600C

kallysto.line ENC compl.: Variat. rotatif à c. de phase asc. 250W/LED 85W/Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tension de service | 230 - 230 V |
|--------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|          |             |
|----------|-------------|
| Couleur  | Ultra blanc |
| Code RAL | 9016        |
| Matière  | Duroplast   |

##### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Profondeur de montage | 12 mm   |
| Hauteur               | 92 mm   |
| Largeur               | 92 mm   |
| Profondeur            | 45.4 mm |

##### Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'organe de commande | Bouton poussoir/rotatif |
|---------------------------|-------------------------|

##### Textes

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Principe de variation     | Coupure de phase montante |
| Type de raccordement      | Avec borne enfichable     |
| Fonctionnement & contrôle | Pas d'interface Bluetooth |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |