



WH25340600C

kallysto.line ENC compl.: Variat. rotatif à c. de phase asc. 250W/LED 85W/Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Matière Duroplast

Dimensions

Profondeur de montage 12 mm

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 45.4 mm

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Textes

Principe de variation Coupure de phase montante

Type de raccordement Avec borne enfichable

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Equipement

Entrée de poste secondaire Non

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui