



WH23588303Q



**kallysto apparent complet: Prise type 23 avec affichage d'état Gris Clair**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Gris clair  
Code RAL 7035  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 88 mm  
Largeur 88 mm  
Profondeur 54 mm  
Nombre d'unités 1  
Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 23  
Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage En saillie  
Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Raccordement à ressort de traction  
Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non  
Résistance aux chocs IK IK04  
Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Oui

---

**Identification**

Avec inscription Non

---

**Textes**

Housse Boîtier complet

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Type Appareil gr. I

---

**Convient pour**

kallysto montage en saillie

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui

---