



B03018



#### Angolo interno per minicanali TMC / TMU marrone AIM 22x10 B

##### Caratteristiche tecniche

###### Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	90 - 90
-------------------------------	---------

###### Serie

Altezza	10 mm
Larghezza	22 mm

###### Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Marrone
Codice RAL	8014

###### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

###### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

###### Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	No
--------------------------	----

###### Adatto per

01 TMC 22x10
--------------

###### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

###### Illustrazioni | Disegni

