



M-R1608018

Standardschrank-plus IP40 1600x1800x800 lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1800 mm
Breite	1600 mm
Tiefe	800 mm

Normen

EMV Ausführung	Nein
----------------	------

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Anreichbar
------------	------------

Zubehör

Zusatzerät anreichbar	Ja
-----------------------	----

Installation, Montage

Geeignet für Bodenmontage	Ja
---------------------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP40
Schutzklassle	Schutzklassle I

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja